


AXA HOME SECURITY

NL

Deurdranger 7505 Compact

Informatie

U bent in het bezit gekomen van een AXA kwaliteitsproduct. Voor een probleemloze montage en werking van dit product, dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

Toepassing

Voor deuren: maximaal 40 kg of 850 mm breed.

Montagereedschap (advies):

Rolmaat, (accu)boor- of schroefmachine, schroevendraaier, boor Ø 3,5 mm, potlood of priem.

Montagehandleiding



Draai de as niet verder dan 180°, voordat u de openhoudfunctie van de deurdranger installeert, anders gaat de deurdranger kapot.


- 1 Bepaal de draairichting van de deur en gebruik de info rechts boven van deze pagina om de montageplaats van de deurdranger (deur of kozijn) te bepalen.

Montage aan de trekzijde op de deur

- 2A Markeer de gaten (Ø 3,5 mm voorboren) in de deur en het kozijn en installeer vervolgens de deurdranger op de deur (figuur **A**).

Montage aan de duwzijde op het kozijn

- 2B Markeer de gaten (Ø 3,5 mm voorboren) in de deur en het kozijn en bevestig (5,0 x 30 mm, 4 st.) vervolgens de deurdranger op het kozijn (figuur **B**).
- 3 Plaats de hoofdarmp op de as van de deurdranger met de bijgeleverde bout en ring (figuur **A** of **B**).
- 4 Wanneer het huis van de deurdranger wordt gemonteerd, moeten de kleppen naar de scharnierzijde gericht zijn (figuur **C**).
- 5 Bepaal of er een wat hogere - of wat lagere sluitkracht moet komen (figuur **D**). Bevestig de armbeugel van de onderarm aan het kozijn (5,0 x 25, 2 st.).
- 6 Pas de lengte van de onderarm aan, zodat deze in een rechte hoek (90°) ten opzichte van de gesloten deur staat en draai dan de borgmoer aan (figuur **E**).
- 7 Plaats de kap en draai deze lichtjes.
- 8 Stel de gewenste sluitsnelheid (1) en eindslag (2) in (figuur **C**).




Draai de klep niet uit de houder, dit kan oliekkage en afstelpingsproblemen veroorzaken.

Een gemiddelde sluitingstijd van de deur van 90° tot 0°, ligt tussen de 4 en 6 seconden. Voor ouderen en kinderen kan de sluitingstijd langer zijn.




Aanbevolen bevestigingsmiddelen: zeskantbout M6x15, schroeven 5,0 x 30 (4x), bolkopschroeven 5,0 x 25 (2x), bolkop-metaalschroeven M5 x 25 (2x), metaalschroeven M5 x 17, kap

Montageplaats


Aan de trekzijde op deur



Aan de duwzijde op kozijn



C Instellen sluitsnelheid (1) en eindslag (2)



D Instellen sluitkracht door armbeugel 180° te draaien

